

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.1-64****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 NO.1-64
GTIN	4062406000158
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 64

Kierteen Ø: 1,85 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,5 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	45 mm
Terien lkm Z	2
Kierteen syvyys	5,55 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierteen Ø	1,85 mm
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	2,8 mm
Kierteennousu	0,399 mm
Kierrettä/ tuuma	64
Alkureiän \varnothing	1,5 mm
Varren nelikulmio \square	2,1 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1-64 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi