

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/4-16**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1.3/4-16
GTIN	4062406036195
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 43 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	88,9 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,588 mm
Alkureiän Ø	43 mm
Kierteen Ø	44,45 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Lastuava aine	HSS E

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/4-16 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi