

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1-8
GTIN	4062406037680
Tuoteluokka	10N

Kuvas**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 22,15 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	16 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	25,4 mm
Standardi	DIN 376

Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	8
Kierteennousu	3,175 mm
Alkureiän Ø	22,15 mm
varren Ø D _s	20 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	1-8 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi