

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.10-40

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 NO.10-40
GTIN	4062406036645
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 4,83 mm

Kokonaispituus L: 70 mm

 varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,2 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	6 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	4,83 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Standardi	DIN 371
Kierteennousu	0,635 mm

Kierrettä/ tuuma	40
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	4,2 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	14,49 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	10-40 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi