

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.12-56****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 NO.12-56
GTIN	4062406036690
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 56

Kierteen Ø: 5,49 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 5,05 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	16,47 mm
Kierteen Ø	5,49 mm
Kierrettä/ tuuma	56
Alkureiän Ø	5,05 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	80 mm
Standardi	DIN 371

Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,454 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	12-56 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi