

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.1-64****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 NO.1-64
GTIN	4062406036492
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 64

Kierteen Ø: 1,85 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	2
Lastu-urien määrä	2
Kokonaispituus L	45 mm
Alkureiän Ø	1,5 mm
Kierteennousu	0,399 mm
Standardi	DIN 371

Varren nelikulmio □	2,1 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Kierteen Ø	1,85 mm
Kierteen syvyys	5,55 mm
Kierrettä/ tuuma	64
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	1-64 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi