

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 2-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 2-20
GTIN	4062406040888
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 49,58 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	50,8 mm
Alkureiän Ø	49,58 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	32 mm
Kierteen syvyys	101,6 mm
Kokonaispituus L	250 mm

Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	20
varren Ø D _s	40 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi