

Garant**Kierukkapora HSS/E Hardoxille H, pinnoittamaton, Ø DC h8: 17,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116380 17,5
GTIN	4045197032584
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Poraosa erikoislyhyt ja osittain suurempi morsekartiovarsi, **siten erittäin vakaa**. Vahvistettu sydänosa.

Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	77 mm
Nimellis-Ø D_c	17,5 mm
Syöttö f teräksessä $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/kierr,
Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kokonaispituus L	175 mm
Morsekartio MK koko	2
Standardi	Tehdasnormi
suositeltu suurin poraussyvyys L_2	50,8 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Morsekartio

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS Co 8
tyyppi	H
Nousukulma	8-15 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		