

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.7/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.7/16-12
GTIN	4062406040369
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 36,512 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 34,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	12
varren Ø D _s	28 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen Ø	36,512 mm
Alkureiän Ø	34,5 mm

Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	73 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	22 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.7/16-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi