

Garant**TKM-tonnijyrsin, suora malli PPC, DLC, Ø f8 DC / R2: 10/60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	207514 10/60
GTIN	4045197985699
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Erittäin suorituskykyinen työkalu **tehokkaaseen viimeistelytyöstöön vapaamuotoisilla pinnoilla**. Erinomainen pinnanlaatu **lyhyessä työstöajassa**. Moderneille 5-akselisille CAD-/CAM -tuetuille jyrsinkoneille.

Suositus:

Ylimitaksi viimeistelytehtäviin suosittelemme 0,05 - 0,2 mm.

Huomautus:

R₂ on työkalun vaikutussäde.

Jälkihionta ei ole mahdollista!

Tekninen kuvaus

HammaslukuZ	5
Nousukulma	30 astetta
Terän pituus L _c	21,5 mm
Syöttö f _z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,06 mm
varren Ø D _s	10 mm
Työstösäde R ₂	60 mm
Kavennuksen Ø D ₁	8 mm
Kokonaispituus L	72 mm
Terän Ø D _c	10 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,08 mm

Terän säde R_1	1 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	30 mm
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis- \emptyset	f8
Terien jako	epätasainen
syöttösuunta	vaaka
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,05×D kopiojyrsinnässä
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,05×D särmäyksessä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	PPC
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	330 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	230 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu rajoituksin		
ilma	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB

