

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.7/8-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.7/8-8
GTIN	4062406040833
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 44,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	3,175 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	95,25 mm
Kierteen Ø	47,625 mm
Alkureiän Ø	44,6 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Kokonaispituus L	250 mm
varren $\varnothing D_s$	36 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.7/8-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi