

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 15/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 15/16-12
GTIN	4062406039837
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 23,812 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,8 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	2,117 mm
Kierteen syvyys	47,64 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	12
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Kierteen Ø	23,812 mm
Alkureiän Ø	21,8 mm

Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	15/16-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi