

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1-20
GTIN	4062406042103
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	24,3 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Lastuava aine	HSS E

varren $\varnothing D_s$	20 mm
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,27 mm
Varren nelikulmio $\square$	16 mm
Kierteen $\varnothing$	25,4 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1-20 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi