

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 3/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 3/8-20
GTIN	4062406039226
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,3 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,27 mm
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	20

Kierteen Ø	9,525 mm
Kierteen syvyys	28,59 mm
Alkureiän Ø	8,3 mm
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	8 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	3/8-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi