

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1/4-56****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1/4-56
GTIN	4062406039004
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 56

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,95 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	6,35 mm
Kierrettä/ tuuma	56
Kierteen syvyys	19,05 mm
Alkureiän Ø	5,95 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3

Kierteennousu	0,454 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
varren $\varnothing D_s$	7 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1/4-56 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi