

Garant**GARANT Master Titan TKM-otsatorusjyrsin HPC, TiAlN, Ø h9 DC: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	206286 8
GTIN	4045197991713
Tuoteluokka	11Z

Kuvaus**Malli:**Toleranssi: Lastuamissäde $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Erytynen otsaleikkuu rivijyrsintään erittäin suurilla syöttönopeuksilla.

Käyttö:

Kopio- ja rivijyrsintään titaanityöstöön HPC-ehtojen mukaisesti.

Erytynen jyrsintätekniiikan avulla voidaan saavuttaa **erittäin suuri lastuvirta**.**Huomautus:**

Jälkihiontaa ei suositella.

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_c	4,8 mm
Kavennuksen $\varnothing D_1$	7 mm
Hammasluku Z	5
Terän $\varnothing D_c$	8 mm
Kokonaispituus L	70 mm
Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus	24 mm
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Mitta $a_{p\max}$ rivit	0,5 mm
Säätösäde	1,5 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
Syöttö f titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,108 mm

Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	h9
Nousukulma	15 astetta
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	Täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	pinkki
Tuotetyyppi	Pienoisotsajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
$T_i > 850 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	90 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------