

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/8-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.7/8-10
GTIN	4062406038588
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 45,3 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	250 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	45,3 mm
varren Ø D _s	36 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteennousu	2,54 mm

Kierteen syvyys	95,25 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	47,625 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.7/8-10 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi