

## Garant

### GARANT Master Titan TKM-torusjyrsin HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 16/4,0mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	206364 16/4,0
GTIN	4045197991973
Tuoteluokka	11Z

#### Kuvaus

##### Malli:

Toleranssi: Lastuamissäde  $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$ .

##### Käyttö:

Titaanin ja titaaniseosten **jyrsimiseen**, erittäin tasaisesti käyvä – takaa erinomaisen kestoajan ja parhaan mahdollisen lastuamistehon.

#### Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ särmäykseen titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,065 mm
Syöttö $f_z$ kopiojyrsintään Titaanissa $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Terän pituus $L_c$	32 mm
Nousukulma	40 astetta
Hammasluku $Z$	4
Kavenuksen $\varnothing D_1$	15,5 mm
Kokonaispituus $L$	92 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
Korjauskerroin $v_c$	1,5
Terän säde $R_1$	4 mm

Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	44 mm
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis- $\emptyset$	e8
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	0,05×D kopiojyrsinnässä
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Varren toleranssi	h6
Värirenkas	pinkki
Tuotetyyppi	Torusjyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
$T_i > 850 \text{ N/mm}^2$	soveltuu	60 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------