

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 7/16-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 7/16-14
GTIN	4062406039325
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 11,11 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 9,3 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteen Ø	11,11 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	110 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,814 mm

Alkureiän Ø	9,3 mm
varren Ø D _s	9 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Kierteen syvyys	33,33 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	7/16-14 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi