

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 5/8-11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 5/8-11
GTIN	4062406039561
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 11

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,53 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2,309 mm
Kierrettä/ tuuma	11

varren $\varnothing D_s$	12 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän \varnothing	13,53 mm
Kierteen \varnothing	15,88 mm
Kierteen syvyys	47,64 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	5/8-11 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi