

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: NO.3-56****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 NO.3-56
GTIN	4062406038762
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 56

Kierteen Ø: 2,52 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,15 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Kierrettä/ tuuma	56
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	50 mm
Alkureiän Ø	2,15 mm
Kierteen syvyys	7,56 mm
Kierteennousu	0,454 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	2,52 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	3-56 UNF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi