

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.3/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.3/16-12
GTIN	4062406040093
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Varren nelikulmio □	18 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	12
Alkureiän Ø	28,2 mm
Kierteennousu	2,117 mm

Kierteen Ø	30,162 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	60,32 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/16-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi