

**Garant**
**Lyhytporraspora HSS 90°, höyrytetty, Ruuveille: M4**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	117120 M4
GTIN	4045197035905
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus**
**Malli:**

**Erittäin vakaa. Suuntaus on tarkka** porauksen ja upotusreiän Ø:iden keskinäisten tiukkojen pyörimistoleranssien ansiosta.

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja lastunpoisto parantunut.

**Käyttö:**

**Sopii erityisesti NC-koneisiin** tarkan kohdistuksen, erinomaisten keskiöintiominaisuuksien ja suuren vakauden ansiosta. Edeltävä keskiöinti on usein tarpeetonta.

DIN-ISO 273 -standardin mukaisille ruuvien läpirei'ille ja standardin DIN 74 s. 1 muodon A mukaisille, tarkkuusmalli.

Ruuveille standardien ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 ja 966) mukaisesti.

Terien lkm Z: 2

Ø D<sub>1</sub> 1. porras viisteellä (h8): 4,3 mm

Ø D<sub>2</sub> 2. porras viisteellä (h8): 8 mm

Porraskorkeus L<sub>1</sub> 1. porras: 11 mm

Lastu-urien pituus L<sub>c</sub>: 37 mm

Kokonaispituus L: 79 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

**Tekninen kuvaus**

Ruuveille	M4
Ø D <sub>2</sub> 2. porras viisteellä (h8)	8 mm
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	37 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/kierr,

Ø D <sub>1</sub> 1. porras viisteellä (h8)	4,3 mm
varren Ø D <sub>5</sub>	8 mm
Kokonaispituus L	79 mm
Porraskorkeus L <sub>1</sub> 1. porras	11 mm
Pinnoitus	höyrytetty
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 1897
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h8
Upotusviisteen kulma	90 astetta
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h8
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Porraspora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	80 m/min	N
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		