

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.3/4-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.3/4-8
GTIN	4062406040710
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 41,4 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	220 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	8
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	88,9 mm
Alkureiän Ø	41,4 mm
Kierteen Ø	44,45 mm
Lastuava aine	HSS E

Kierteennousu	3,175 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	29 mm
Terien lkm Z	4
varren $\varnothing D_s$	36 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/4-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi