

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 2-16

Tilastiedot

Tilausnumero	130035 2-16
GTIN	4062406040901
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 49,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	16
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,588 mm
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	32 mm
Alkureiän Ø	49,3 mm
Kokonaispituus L	250 mm

varren Ø D _s	40 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	101,6 mm
Kierteen Ø	50,8 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi