

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 2-18****Tilastiedot**

Tilausnumero	130035 2-18
GTIN	4062406040895
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 49,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	250 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	18
Varren nelikulmio □	32 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Kierteen syvyys	101,6 mm
Lastuava aine	HSS E

Kierteen Ø	50,8 mm
Alkureiän Ø	49,5 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	2-18 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi