

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.1/4-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.1/4-12
GTIN	4062406040161
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 29,5 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	180 mm
Kierteenousu	2,117 mm
Alkureiän Ø	29,5 mm
Kierteen Ø	31,75 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	63,5 mm
Lastuava aine	HSS E

Kierrettä/ tuuma	12
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	20 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	25 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1.1/4-12 UNF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi