

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.1/4-16

Tilastiedot

Tilausnumero	130035 1.1/4-16
GTIN	4062406040147
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	63,5 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
varren Ø D _s	25 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	180 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	30,3 mm
Kierteen Ø	31,75 mm

Kierteennousu	1,588 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	16
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.1/4-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi