

Garant**Reikäjyrsin KM Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, Ø h10 DC: 24mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 118780 24 |
| GTIN | 4045197514707 |
| Tuoteluokka | 11F |

Kuvaus**Malli:**

Sopii kaikkiin tavallisiin magneettiporakoneisiin. Erittäin hyvä lastuaminen optimoidulla leikkumitoituksella. Helposti hiottavissa jälkeensä. Weldonvarsi – Ø **19 mm**.

HM, jossa erityinen TiAlN-pinnoite – pitkä käyttöikä ja erinomainen lastuamisteho.

Käyttö:

Liikkuville magneetti- tai kiinteille pylväsporakoneille isojen reikien tekemiseen teräsrakenteissa. Reikäjyrsin lastuaa vain ohuen materiaalirenkaan. Porattu keskiö lyödään ulos ulostyöntötavalla jousivoiman avulla.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Huomautus:

Reikäjyrsimien voiteluun suositellaan korkean suorituskyvyn leikkuöljyä (katso nro 084210).

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|---------------|
| Nimellis-Ø D _c | 24 mm |
| Pinnoitus | TiAlN |
| Lastuava aine | KM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 80 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 75 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 45 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 35 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 20 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | soveltuu | 25 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | soveltuu | 20 m/min | M |
| GG | soveltuu | 20 m/min | K |
| GGG | soveltuu | 15 m/min | K |
| Uni | soveltuu | | |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |