

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.1/2-14

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.1/2-14
GTIN	4062406040420
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,5 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Alkureiän Ø	36,5 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Kierteen Ø	38,1 mm
Kierrettä/ tuuma	14

Kokonaispituus L	200 mm
varren Ø D _s	32 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.1/2-14 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi