

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.15/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.15/16-20
GTIN	4062406045326
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 49,212 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	49,212 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	32 mm
Kierrettä/ tuuma	20
varren Ø D _s	40 mm

Kierteen syvyys	123 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Alkureiän Ø	48 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.15/16-20 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi