

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 15/16-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 15/16-16
GTIN	4062406042066
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 23,812 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 22,3 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Alkureiän Ø	22,3 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierrettä/ tuuma	16

Kierteen Ø	23,812 mm
Kierteen syvyys	47,64 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	18 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	15/16-16 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi