

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.11/16-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.11/16-8
GTIN	4062406045128
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 42,86 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 39,9 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	3,175 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	107,15 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	39,9 mm
Kierrettä/ tuuma	8

Kierteen Ø	42,86 mm
Kokonaispituus L	220 mm
varren Ø D _s	36 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.11/16-8 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi