

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/8-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.3/8-10
GTIN	4062406044787
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,6 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	2,54 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen Ø	34,925 mm
varren Ø D _s	28 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Lastuava aine	HSS E

Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	87,31 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	10
Alkureiän Ø	32,6 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.3/8-10 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi