

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 1.3/16-20
GTIN	4062406044558
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 28,97 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	18 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	180 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteennousu	1,27 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Kierteen Ø	30,162 mm

Kierteen syvyys	75,4 mm
Alkureiän Ø	28,97 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/16-20 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi