

**Garant****Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/4-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 3/4-10
GTIN	4062406044169
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,46 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	125 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kierteen Ø	19,05 mm
Alkureiän Ø	16,46 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	11 mm

Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteen syvyys	47,63 mm
Kierteennousu	2,54 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3/4-10 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi