

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M18X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M18X1,5
GTIN	4045197998644
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	14 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän $\varnothing$	16,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	54 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX

Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteen Ø	18 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,5 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M18×1,5
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi