

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, MF: M36X1,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130000 M36X1,75
GTIN	4045197000064
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	200 mm
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	28 mm
Kierteennousu	1,75 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	22 mm
Kierteen \varnothing	36 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05

Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteen syvyys	108 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	34,25 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M36×1,75
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi