

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 2-12
GTIN	4062406045401
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48,8 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	250 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	40 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	12
Varren nelikulmio □	32 mm

Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	50,8 mm
Alkureiän Ø	48,8 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Kierteen syvyys	127 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi