

Garant**Konekierretappi pohjareille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.3-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130040 NO.3-48
GTIN	4062406043254
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 2,515 mm

Kokonaispituus L: 50 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 2,05 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	2,515 mm
Kokonaispituus L	50 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	2,05 mm
Kierteen syvyys	6,29 mm
Kierteennousu	0,529 mm
varren Ø D _s	2,8 mm

Kierrettä/ tuuma	48
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3-48 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi