

Garant**TKM-NC-tarkkuus-aloitusreikäpora 142°, pinnoittamaton, Ø DC h6: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	121068 20
GTIN	4045197647825
Tuoteluokka	11E

Kuvaus**Malli:****Itsekeskittyvä 1-terämitoituksen ansiosta, erittäin hyvä pistomittatarkkuus.****Käyttö:**Kärkikulma **142°** soveltuu seuraavan kierukkaporan ohjaukseen.**Huomautus:**

Käytä varsinaiselle porauksen halkaisijalle kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijoille).

Huomioi syöttöarvo $f = 0,015$ mm/U!**Tekninen kuvaus**

Varren toleranssi	h6
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm ²	0,015 mm/kierr,
Lastu-urien pituus L_c	20 mm
Nimellis-Ø D_c	20 mm
varren Ø D_s	20 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-Ø	h6

Kärkikulma	142 astetta
Terien lkm Z	1
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöpora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	200 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		