

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/2-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.1/2-16
GTIN	4062406047139
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,6 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	24 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	38,1 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	95,25 mm
varren Ø D _s	32 mm

Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,588 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän Ø	36,6 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/2-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi