

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M1,4X0,3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M1,4X0,3
GTIN	4062406003852
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	2,5 mm
Kierteen syvyys	4,2 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Varren nelikulmio \square	2,1 mm
Lastu-urien määrä	2
Kierteennousu	0,3 mm
Alkureiän \varnothing	1,1 mm
Kierteen \varnothing	1,4 mm
Lastuava aine	HSS E
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H

Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Terien lkm Z	2
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M1,4 × 0,3
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi