

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M22X1,25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M22X1,25
GTIN	4062406005306
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,25 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Alkureiän \varnothing	20,75 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX

Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierteen Ø	22 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	14,5 mm
Kierteen syvyys	66 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M22×1,25
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi