

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1-10
GTIN	4062406046637
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 23 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	16 mm
Kierteennousu	2,54 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	23 mm
Kierteen Ø	25,4 mm
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteen syvyys	63,5 mm

Kokonaispituus L	160 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1-10 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi