

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/8-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 3/8-18
GTIN	4062406045951
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	100 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,411 mm
Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio □	8 mm
Alkureiän Ø	8,2 mm
Kierteen Ø	9,525 mm

varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kierteen syvyys	23,83 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	18
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	3/8-18 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi