

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M19X1,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M19X1,5
GTIN	4062406005085
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	19 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	140 mm
Kierteennousu	1,5 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	17,5 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX
Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G

Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Standardi	DIN 376
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	12 mm
Kierteen syvyys	57 mm
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M19×1,5
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi