

**Garant****Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.1/4-7
GTIN	4062406046910
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 7

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 28,05 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	20 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kierteen syvyys	79,38 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	7
Alkureiän Ø	28,05 mm

Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	31,75 mm
Kierteennousu	3,629 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	1.1/4-7 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi