

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.11/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 1.11/16-12
GTIN	4062406047351
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 42,86 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 40,85 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	2,117 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	107,15 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	29 mm

Kokonaispituus L	220 mm
Alkureiän Ø	40,85 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	42,86 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.11/16-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi