

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, MF: M16X0,75****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130005 M16X0,75
GTIN	4062406004804
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	110 mm
Alkureiän Ø	15,25 mm
Kierteen Ø	16 mm
Kierteen syvyys	48 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,75 mm
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	12 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Toleranssiluokka	ISO 1 4H
Toleranssiluokka	ISO 1X 4HX

Toleranssiluokka	ISO 2 6H
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Toleranssiluokka	6H +0,05
Toleranssiluokka	ISO 3 6G
Toleranssiluokka	ISO 3X 6GX
Toleranssiluokka	7H
Toleranssiluokka	7HX
Toleranssiluokka	7G
Toleranssiluokka	7GX
Toleranssiluokka	6H +0,10
Toleranssiluokka	6H +0,20
Kierretyyppi	MF
Kierteen koko	M16×0,75
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi